

EFFBE**Opstelement HPRSF, Maximale belastbaarheid: 2000kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086004 2000
GTIN	2050000971587
Artikelklasse	08Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Antivibratiesystemen voor machines. De ontkoppeling van trillingsgevoelige machines en installatiedelen verbetert de proceszekerheid en -nauwkeurigheid. De toegepaste elastomeren dempen contactgeluid, trillingen en schokken en garanderen een optimaal arbeidsresultaat bij gereduceerde geluidsbelasting. Alle delen zijn zonder moeite te monteren en te nivelleren. Compacte opstelementen van elastomeer en metaal, slipvrij, met hoekuitlijning.

Toepassing:

Voor het opstellen van machines zonder bodemverankering. Nivellering is alleen aan de machine (extern) mogelijk.

Opmerking:

Voor hogere belastingen en speciale toepassingen zijn andere elementen op aanvraag leverbaar. Luchtgeveerde elementen verkrijgbaar in de onlineshop onder nr. 086003 gr. SLM1 – SLM12.

Technische beschrijving

Ø D	100 mm
Maximale belastbaarheid	2000 kg
Opnamehoek W	120 graden
Hoogte H	19 mm
Producttype	Antivibratie opstelement

