



## PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 6m



### Bestelgegevens

Bestelnummer	080240 6
GTIN	7391390134356
Artikelklasse	08A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/+ 60 °C. PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 8 × 12 mm 6 m ISO B.

#### Levering:

Inclusief stalen **veiligheids**-snelkoppeling nr. 080285 en stalen nippel nr. 080290.

### Technische beschrijving

Aansluiting snelkoppeling	1/4 inch
bruikbare slanglengte	6 m
Materiaal	PU-spiraalslang
Maximale werkdruk	10 bar
Slang buiten-Ø	12 mm
Aansluiting steeknippel	1/4 inch
Kleur	blauw
Slang binnen-Ø	8 mm
maximale barstdruk	35 bar

Producttype

Slang

---

**Accessoires**Nippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad  
1/4 inch

080290 1/4

VeiligheidskoppelingBuitendraad Aansluit-buitendraad 1/4  
inch

080285 1/4