

HOLEX**Vlakfrees 45°, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 50/4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214202 50/4
GTIN	4067263001898
Artikelklasse	220

Omschrijving**Uitvoering:**

Zonder inwendige koeling.

Opmerking:GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 5,7** met steel nr. **674252 gr. 20IP** gebruiken.**Technische beschrijving**

Totale lengte L_{totaal}	48 mm
Wisselplaatschroevenset	219848 (20IP; 5,7 Nm)
geschikte wisselplaat	SE.. 1204..
Maximale buiten-Ø D_{max}	63 mm
Aantal snijkanten Z	4
Snijkant-Ø D_c	50 mm
Opnameboring-Ø	22 mm

Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	MTC
Norm	Fabrieksnorm
Producttype	Vlakfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219848
---------------------------------	--------