

HOLEX**Vlakfrees 45°, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 63/5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214202 63/5
GTIN	4067263001904
Artikelklasse	220

Omschrijving**Uitvoering:**

Zonder inwendige koeling.

Opmerking:GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 5,7** met steel nr. **674252 gr. 20IP** gebruiken.**Technische beschrijving**

Opnameboring-Ø	22 mm
Aantal snijkanten Z	5
geschikte wisselplaat	SE.. 1204..
Snijkant-Ø D _c	63 mm
Totale lengte L _{totaal}	48 mm
Maximale buiten-Ø D _{max}	76 mm
Wisselplaatschroevenset	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	MTC
Norm	Fabrieksnorm
Producttype	Vlakfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219848
---------------------------------	--------