

HOLEX**Vlakfrees 45°, met boring, Ø D / aantal snijkanten Z: 80/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214202 80/6
GTIN	4067263002017
Artikelklasse	220

Omschrijving**Uitvoering:**

Zonder inwendige koeling.

Opmerking:GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 gr. 5,7** met steel nr. **674252 gr. 20IP** gebruiken.**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	SE.. 1204..
Maximale buiten-Ø D_{max}	93 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Aantal snijkanten Z	6
Snijkant-Ø D_c	80 mm
Wisselplaatschroevenset	219848 (20IP; 5,7 Nm)

Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	45 graden
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Verspaningsstrategie	MTC
Norm	Fabrieksnorm
Producttype	Vlakfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219848
---------------------------------	--------