

**6-kant dop, 3/8 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637687 14
GTIN	4067263080435
Artikelklasse	62A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met kunststof isolatie **tot 1000 V** volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Opmerking:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen **volledig geïsoleerde** gereedschappen (nr. 637681 – 637689) met elkaar worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Lengte	45 mm
Sleutelwijdte	14 mm
Ø uitgangzijde	25 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Oppervlak	met kunststof isolatie
met AS-Drive-profiel	nee
Producttype	Dop

