

**6-kant dop, 3/8 inch volledig geïsoleerd, Sleutelwijdte: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637687 12
GTIN	4067263080411
Artikelklasse	62A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met kunststof isolatie **tot 1000 V** volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

**Norm:**

**DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.**

**Opmerking:**

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen **volledig geïsoleerde** gereedschappen (nr. 637681 – 637689) met elkaar worden gecombineerd.

**Technische beschrijving**

Lengte	45 mm
Sleutelwijdte	12 mm
Ø uitgangzijde	23 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Bitsoort	Sleufschroevendraaier
Oppervlak	met kunststof isolatie
met AS-Drive-profiel	nee
Producttype	Dop

