



ZDET 16M530 FR-721, GH1, Type: ALU

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 220824 ALU |
| GTIN | 4059782503380 |
| Artikelklasse | 28E |

Omschrijving
Advies:

bij het wisselen van de wisselplaten ook de schroeven vervangen. Reserveschroeven worden bij de wisselplaten geleverd.

Opmerking:

f_z voor $a_e = 0,3 \times D$.

f_z voor voorbereiden tot $a_{p \max}$ 16 mm: 0,12 - 0,25 mm

f_z voor ruwfrezes a_p 3 mm: 0,05 - 0,15 mm

f_z voor nabewerken a_p 1 mm: 0,02 - 0,1 mm

Plaatdikte S: 5 mm

Technische beschrijving

| | |
|--|----------------|
| f_z voor nabewerken a_p 1 mm | 0,02 - 0,1 mm |
| Type | ALU |
| f_z voor voorbereiden tot $a_{p \max}$ 16 mm | 0,12 - 0,25 mm |
| f_z voor ruwfrezes a_p 3 mm | 0,05 - 0,15 mm |
| Hoekradius | 3 mm |

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Plaatdikte S | 5 mm |
| ISO-code wisselplaat | ZDET 16M530 FR-721 |
| Soort | GH1 |
| Snijmateriaal | HM |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2 |
| Producttype | Wisselplaat voor het frezen |

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V _c | ISO-code |
|----------------------------|------------------|----------------|----------|
| Alu kunststoffen | geschikt | 1640 m/min | N |
| Aluminium (kortspanend) | geschikt | 1370 m/min | N |
| Aluminium > 10% Si | geschikt | 1095 m/min | N |
| nat maximaal | geschikt | | |
| nat minimaal | beperkt geschikt | | |
| droog | beperkt geschikt | | |
| Lucht | beperkt geschikt | | |