



Buizenslijper, Type: 72227561



Bestelgegevens

Bestelnummer	077715 72227561
GTIN	4014586895871
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Buizenslijper met **extreem hoge afnamecapaciteit**. Ideaal voor de **bewerking van buizen en bochten** – reinigen, verwijderen van aanloopkleuren, slijpen van lasnaden tot aan polijstvoorbereiding en polijsten tot spiegelglad. Toerentalbereik voor schuur-, vlies- en polijstbanden variabel instelbaar. **Verbeterde bandgeleiding**. Buizenslijper voor krappe radiussen, traploos regelbaar toerental voor het slijpen, satineren en hoogglanspolijsten. Minimale wandafstand 50 mm.

De StartSet is geschikt voor alle standaardtoepassingen voor buizen en bochten: reiniging, verwijdering van walshuid en krassen, slijpbeeldopbouw, de beste satinslijping.

Voordeel:

- **Effectieve verwijdering van lasnaden door een optimale snijsnelheid van de schuurbanden.**
- **Traploos regelbaar toerental voor slijpen, satineren en hoogglanspolijsten van reeds gemonteerde relingen.**
- **Flexibele schuurbanden passen zich zelfs aan scherpe bochten optimaal aan en resulteren daarmee in aanzetvrije oppervlakken.**
- **360° slijpen in de omvang in slechts 2 stappen.**
- **Optionele zwenkrollen voor een kleine afstand tot de muur.**
- **Herstartbeveiliging.**
- **Tegen stof beschermde kogellagers.**

Levering:

- **Buizenslijper FEIN RS 17-70 E.**
- **2×10 schuurbanden, 20×815 mm, P120 / P180.**

- **2×10 schuurbanden, 40×815 mm, P120 / P180.**
- **5 vliesschuurbanden, 20×820 mm, zeer fijn.**
- **1 gereedschapskoffer.**

Opmerking:

Schuurbanden vindt u vanaf nr. 558011.

Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Bandlengte	815 mm
Bewerkbare buis-Ø	8 - 80 mm
Herstartblokkering	ja
Gewicht	4,64 kg
Bandbreedte	20; 40 mm
Zachte aanloop	ja
Fabrikantnummer	RS17-70 E start-set
Toerentalbereik	2700 - 8500 min ⁻¹
maximale bandsnelheid	9 - 27 mm/s
Kabellengte	4 m
Nominale spanning	230 V
Wattage	1700 W
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Buizenslijper