



Universele telescoopladder 4-delig, aantal sporten: 4X6



Bestelgegevens

Bestelnummer	966111 4X6
GTIN	4003866413850
Artikelklasse	96Z

Omschrijving

Uitvoering:

Multifunctionele aanlegladder, trapladder en ladder geschikt voor trappen in één. Werkhoogte bij alle varianten in sportenafstand van 280 mm instelbaar. Sport-boom-verbinding met behulp van hoogvaste, versterkte omgezette randen. Compacte transportafmetingen, kan in elkaar worden geschoven om ruimte te besparen. Eenvoudig te bedienen, automatisch vergrendelend aluminium veiligheidslamellenscharnier. Veilige hoogteverstelling door middel van 4 trekgrepen van spuitgietaluminium. Met uitklapbare steunen voor gebruik als aanlegladder conform EN 131-1 (niet bij gr. 4x3). De steunen kunnen worden neergeklapt voor transport of bij gebruik als trapladder om ruimte te besparen.

Norm:

DIN EN 131.

Technische beschrijving

Gewicht	22 kg
Lengte ingeklapt	1,86 m
Trapladder werkhoogte ca.	4,4 m

Diepte ingeklapt	0,21 m
Opstapje uitvoering	Sport
Aanlegladder werkhogte ca.	7,1 m
Breedte ingeklapt	0,78 m
Ladderlengte uitgeschoven	6,4 m
Aantal treden	4x6
Norm	DIN EN 131-2
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Ladder, universeel