



## Universele telescoopladder 4-delig, aantal sporten: 4X4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	966111 4X4
GTIN	4003866413836
Artikelklasse	96Z

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Multifunctionele aanlegladder, trapladder en ladder geschikt voor trappen in één. Werkhoogte bij alle varianten in sportenafstand van 280 mm instelbaar. Sport-boom-verbinding met behulp van hoogvaste, versterkte omgezette randen. Compacte transportafmetingen, kan in elkaar worden geschoven om ruimte te besparen. Eenvoudig te bedienen, automatisch vergrendelend aluminium veiligheidslamellenscharnier. Veilige hoogteverstelling door middel van 4 trekgrepen van spuitgietaluminium. Met uitklapbare steunen voor gebruik als aanlegladder conform EN 131-1 (niet bij gr. 4x3). De steunen kunnen worden neergeklapt voor transport of bij gebruik als trapladder om ruimte te besparen.

#### Norm:

**DIN EN 131.**

### Technische beschrijving

Trapladder werkhoogte ca.	3,35 m
Ladderlengte uitgeschoven	4,2 m
Breedte ingeklapt	0,64 m

Opstapje uitvoering	Sport
Norm	DIN EN 131-2
Aanlegladder werkhogte ca.	5 m
Aantal treden	4x4
Gewicht	15 kg
Diepte ingeklapt	0,21 m
Lengte ingeklapt	1,3 m
Klimtechniek draagvermogen	150 kg
Producttype	Ladder, universeel