

RIHETEC

**Koelvloeistofnippel MiniKD met kogelaansluiting, Type × buislengte: 10X100****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 319470 10X100 |
| GTIN          | 4260711110399 |
| Artikelklasse | 33C           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.

Speciaal voor compacte VDI- en BMT-houders **met koelvloeistofboring**.

Edelstalen uitvoering, de flexibele buis kan naar de snijkant worden gebogen. Druk tot maximaal 10 bar.

De MiniKD is speciaal ontwikkeld voor gebruik in compacte VDI-houders, maar is ook geschikt voor vele andere gereedschapshouders met externe koeling. Deze wordt gekenmerkt door een eenvoudige bediening en een perfect instelbare koelvloeistofleiding. De montage is zeer eenvoudig.

**Omschrijving:**

De MiniKD is een koelvloeistofnippel en bestaat uit een edelstalen kogel resp. schroefdraad en een buis van een flexibel verbandmateriaal. De onderdelen zijn stevig met elkaar verbonden.

**Opmerking:**

Geschikte schroefdraadadapters en verlengstukken zie 319476 resp. 319477.

**Technische beschrijving**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Kogel-Ø           | 10 mm    |
| Lengte buis       | 100 mm   |
| Type              | MiniKD   |
| Uitvoering        | Kogelkop |
| Pijpdoorlaat-Ø    | 4 mm     |
| Inwendige koeling | ja       |

Producttype

Koelvloeistofnippel