

RIHETEC

**Koelvloeistofnippel MiniKD met kogelaansluiting, Type × buislengte: 12X100****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319470 12X100
GTIN	4260711110450
Artikelklasse	33C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Voor een gerichte koeling en smering aan de snijkant resp. afvoer van de spanen.

Speciaal voor compacte VDI- en BMT-houders **met koelvloeistofboring**.

Edelstalen uitvoering, de flexibele buis kan naar de snijkant worden gebogen. Druk tot maximaal 10 bar.

De MiniKD is speciaal ontwikkeld voor gebruik in compacte VDI-houders, maar is ook geschikt voor vele andere gereedschapshouders met externe koeling. Deze wordt gekenmerkt door een eenvoudige bediening en een perfect instelbare koelvloeistofleiding. De montage is zeer eenvoudig.

**Omschrijving:**

De MiniKD is een koelvloeistofnippel en bestaat uit een edelstalen kogel resp. schroefdraad en een buis van een flexibel verbandmateriaal. De onderdelen zijn stevig met elkaar verbonden.

**Opmerking:**

Geschikte schroefdraadadapters en verlengstukken zie 319476 resp. 319477.

**Technische beschrijving**

Type	MiniKD
Kogel-Ø	12 mm
Uitvoering	Kogelkop
Lengte buis	100 mm
Pijpdoorlaat-Ø	4 mm
Inwendige koeling	ja

Producttype

Koelvloeistofnippel