

Garant GREENPLUS

**GARANT GreenPlus Finisher, Inhoud (ml of l): 200****Bestelgegevens**

Bestelnummer	088004 200
GTIN	4067263120537
Artikelklasse	01L

**Omschrijving****Uitvoering:**

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

De **ontvetter en Finisher** voor de snelle dagelijkse verwijdering van machine- en corrosiebeschermingsolie, lichte wassoorten, emulsies, lijmresten en andere verontreinigingen. Voldoet aan de hoogste schoonmaakeisen, met name voor het lakken, coaten en lijmen.

Drastische VOC-reductie in vergelijking met conventionele oplosmiddelen. Jerrycan van 200 liter.

Finisher is geschikt als alternatief voor oplosmiddelen, koudreinigers of nitroverduunningen. De corrosieremmers in het middel zorgen voor een tijdelijke corrosiebescherming. Vergeleken met traditionele waterige reinigingsmiddelen vindt een snellere verdamping plaats.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig toepasbaar.**
- **Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.**

**Technische beschrijving**

Dichtheid	0,99 g/cm <sup>3</sup>
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Vlampunt	38 °C

pH-waarde	11,4
Vorm	vloeibaar
Uitvoering	Vat
Inhoud	200 l
Kleur	transparant
Kookpunt	80 °C
Opslagtemperatuur	2 - 35 °C
Serie	GreenPlus
Producttype	Universele reiniger