

Garant GREENPLUS

GARANT GreenPlus Flex Cleaner, Inhoud (ml of l): 200**Bestelgegevens**

Bestelnummer	088001 200
GTIN	4067263120568
Artikelklasse	01L

Omschrijving**Uitvoering:**

NSF-gecertificeerd. Geschikt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie.

De **flexibele ontvetter** voor de snelle verwijdering van oliën, emulsies en vetten. Mengbaar met water tot 1:10. Jerrycan van 200 liter.

De is bovendien geschikt voor gebruik met weinig schuim in hogedrukreinigers en vloerreinigingsinstallaties. Daardoor is deze flexibel toepasbaar, als schuim storend is. Tijdens de reiniging worden in het bijzonder aluminium en messingoppervlakken tot 75 °C beschermd tegen aanslag. Door de reiniger wordt een tijdelijk corrosiebescherming verkregen. Bij handmatige toepassing reinigingsmiddel opspuiten en na korte inwerktijd met een doek afvegen. Bij gebruik in de levensmiddelenindustrie het oppervlak na de reiniging met voldoende water afspoelen.

- **Markeringsvrij.**
- **Handmatig en machinaal toepasbaar.**
- **NSF-gecertificeerd voor de levensmiddelensector.**
- **Voor het navullen van sproeiflessen en drukspuiten.**

Technische beschrijving

Opslagtemperatuur	2 - 35 °C
-------------------	-----------

pH-waarde	9
Inhoud	200 l
Kookpunt	100 °C
Dichtheid	1,01 g/cm ³
Kleur	transparant
Vorm	vloeibaar
Uitvoering	Vat
Duurzaamheid	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Producttype	Universele reiniger