



## HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, MF: 5X0,5



### Bestelgegevens

Bestelnummer	136255 5X0,5
GTIN	4067263161448
Artikelklasse	12H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig - ontlaten draadprofiel.

### Technische beschrijving

Draadafmeting	M5×0,5
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Draadsoort	MF
Snijmateriaal	HSS E
Totale lengte L	70 mm
Schacht-vierkant □	2,7 mm
Schroefdraad-Ø	5 mm
Draaddiepte	12,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	4,5 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Aantal spaangroeven	3
Norm	DIN 374
Draadspoed	0,5 mm

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		