



## HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 1/2-13



### Bestelgegevens

Bestelnummer	133353 1/2-13
GTIN	4067263161882
Artikelklasse	12H

### Omschrijving

#### Uitvoering:

#### Met schilaansnijding.

#### HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

#### Toepassing:

Voor UNC-unieschroefdraad grof ASME – B1.1.

### Technische beschrijving

Gangen per inch	13
Draadafmeting	1/2-13 UNC
Aantal snijkanten Z	3
Snijmateriaal	HSS E
Aantal spaangroeven	3
Draaddiepte	38,1 mm
Draadspoed	1,95 mm
Schacht-vierkant □	7 mm
Totale lengte L	110 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	12,7 mm

Draadsoort	UNC
Kerngat-Ø	10,8 mm
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		