

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNF: 9/16-18****Bestelgegevens**

Bestelnummer	133404 9/16-18
GTIN	4067263161967
Artikelklasse	12H

Omschrijving

Uitvoering:
Met schilaansnijding.

HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel.

Toepassing:

Voor UNF-unieschroefdraad fijn ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Draadsoort	UNF
Schacht-vierkant □	9 mm
Draadafmeting	9/16-18 UNF
Snijmateriaal	HSS E
Kerngat-Ø	12,9 mm
Gangen per inch	18
Norm	DIN 374
Totale lengte L	100 mm
Aantal spaangroeven	3
Aantal snijkanten Z	3
Draaddiepte	57,16 mm

Schroefdraad-Ø	14,29 mm
Schacht-Ø D _s	11 mm
Draadspoed	1,411 mm
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	15 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		