

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, UNC: 7/16-14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	137868 7/16-14
GTIN	4067263162360
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig ontlaten draadprofiel. **HSS-E**

Toepassing:

Voor **UNC-unieschroefdraad** grof ASME – B1.1.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HSS E
Schacht-Ø D _s	8 mm
Aantal snijkanten Z	3
Kerngat-Ø	9,4 mm
Totale lengte L	100 mm
Aantal spaangroeven	3
Draadsoort	UNC
Draadafmeting	7/16-14 UNC
Draaddiepte	27,78 mm
Norm	DIN 376
Schroefdraad-Ø	11,11 mm
Draadspoed	1,814 mm

Schacht-vierkant □	6,2 mm
Gangen per inch	14
Serie	CleverTap
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Tolerantieklasse	2B
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		