

**HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, MF: 12X1,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	136255 12X1,5
GTIN	4067263162186
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:****HOLEX Clever Tap:**

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig - ontlaten draadprofiel.

Technische beschrijving

Schacht-Ø D _s	9 mm
Kerngat-Ø	10,5 mm
Aantal spaangroeven	3
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadsoort	MF
Totale lengte L	100 mm
Draadspoed	1,5 mm
Schroefdraad-Ø	12 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schacht-vierkant □	7 mm
Draadafmeting	M12×1,5
Draaddiepte	30 mm
Norm	DIN 374

Aantal snijkanten Z	3
Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		