



HOLEX Clever Tap machinetap, ongecoat, MF: 6X0,5



Bestelgegevens

Bestelnummer	136255 6X0,5
GTIN	4067263162094
Artikelklasse	12H

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Clever Tap:

Stabiele tap voor conventionele standaardtoepassingen. Hoogwaardig HSS-E snijmateriaal en geometrie voor staalmaterialen. Oppervlak: bronskleurig - ontlaten draadprofiel.

Technische beschrijving

Aantal spaangroeven	3
Snijmateriaal	HSS E
Draaddiepte	15 mm
Schacht-vierkant □	3,4 mm
Schacht-Ø D _s	4,5 mm
Totale lengte L	80 mm
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Draadspoed	0,5 mm
Draadafmeting	M6×0,5
Kerngat-Ø	5,5 mm
Aantal snijkanten Z	3
Schroefdraad-Ø	6 mm
Norm	DIN 374
Draadsoort	MF

Coating	ongecoat
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	C
Spiraalkhoek	40 graden
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 2,5×D bij blind gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Serie	CleverTap
Producttype	Tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alum.	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	onder voorwaarden geschikt	13 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	12 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt	6 m/min	P
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		