

**Garant****RDHW 1003 MOTN, HB7505, Type: HART**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	212245 HART
GTIN	4045197302489
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Uitvoering:**

**Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.**

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D / a_{pmax} = 2,5$  mm.

Voeding  $f_z$  per tand: 0,16 mm

ISO-code wisselplaat: RDHW 1003 MOTN

Type: HART

## Technische beschrijving

Type	HART
ISO-code wisselplaat	RDHW 1003 MOTN
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7505
Voeding $f_z$ per tand	0,16 mm

Aantal wisselingen/snijkant	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	275 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	275 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	250 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	125 m/min	P
Staal < 55 HRC	geschikt	155 m/min	H
Staal < 60 HRC	geschikt	140 m/min	H
Staal < 67 HRC	beperkt geschikt	110 m/min	H
GG(G)	geschikt	240 m/min	K
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		