



Hoge voedingsfrees MFH Harrier, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	222050 32/3
GTIN	4960664707485
Artikelklasse	250

Omschrijving

Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

Toepassing:

Voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

Technische beschrijving

Snijkant-Ø D _c	32 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	1,5 mm
Totale lengte L _{totaal}	150 mm
Wisselplatafmeting	10
geschikte wisselplaat	SOMT..
Wisselplaatschroef	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Aantal snijkanten Z	3
Afkoppellengte L ₁	70 mm
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Ø D ₃	15 mm

Maximale snijdiepte $a_{p\ max}$ bij LD geometrie	3,5 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Rampinghoek α_{\max}	1,43 graden
Ramplinglengte L voor α_{\max}	14,4 mm
Instelhoek κ	10 graden
Schachtuitvoering	cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229717
-------------	--------