



MultiMaster MM 700 Max Top op accu, Type: 71293661



Bestelgegevens

Bestelnummer	077806 71293661
GTIN	4014586895277
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met **Starlock gereedschapsopname** (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).

- **Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).**
- **Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.**
- **Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.**
- **Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.**

Multitool voor een zeer hoge werksnelheid bij uitbreiding en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststoffen. Dankzij de StarlockMax gereedschapsopname hebt u toegang tot circa 180 FEIN-accessoires van de prestatieklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.

Levering:

60-delige accessoireset, lader, 2× AMPShare Li-ion accu (18 V / 4 Ah), afzuiginrichting, L-BOXX, 2× E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2× E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), 1× E-Cut Precision zaagblad (35 mm), 1× E-Cut Precision zaagblad (65 mm), 1× E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2× E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 1× E-Cut Long-Life zaagblad (32 mm), 1× E-Cut Long-Life zaagblad (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), 1× zaagblad gesegmenteerd (Ø 85 mm), 1× HM-segmentzaagblad, 1× HM-rasp (driehoekig), 1× plamuurmes, 1× mes, paddenstoelvorm, 1× multimes, 1× schuurplaat met gaten, resp. 10× schuurbladen, met

gaten (K 60, 80, 120, 180), 1× afzuiginrichting, 1× snellader GAL 1880 CV, 2× Li-ion-accupacks (18 V / 4 Ah), 1× kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136).

Opmerking:

Bijbehorende accu's vindt u onder nr. 073851 – 073858.

Technische beschrijving

Accuspanning	18 V
Amplitude (oscillatiebeweging)	2 × 2,0 graden
Fabrikantnummer	AMM 700 Max TOP
Energievoorziening	Batterijvoeding
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	2
Omwentelingen	10000 - 19500 min ⁻¹
Gereedschapsopname	StarlockMax
Gewicht	1,8 kg
Accucapaciteit	4 Ah
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Producttype	Oscillerende machines

Accessoires

Segmentzaagblad, HM Zaagblad-Ø 90 mm	077828 90
Segmentzaagblad, HM, 2,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077865 90
Zaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 100 mm	077838 100
Zaagblad, vol-HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 85 mm	077835 85
Accu-starterset Type 92604323	073832 92604323
E-Cut-zaagbladassortiment, Wood + metaal6-delig Uitvoering SET	077848 SET
E-Cut-zaagblad, diamant Snedebreedte 44 mm	077885 44

E-Cut-zaagblad, Carbide-Pro Snedebreedte 35 mm	077891 35
E-Cut-zaagblad, diamant, 2,2 mm	077886
E-Cut-zaagblad, bimetaal, Long-Life Snedebreedte 42 mm	077884 42
Zaagblad, bimetaal, HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 85 mm	077839 85
Segmentzaagblad, diamant, 2,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077867 90
Accu-starterset Type 92604324	073832 92604324
E-Cut-zaagblad, standaard, 5-delig Snedebreedte 35 mm	077840 35
E-Cut-zaagblad, diamant, SLP-opname Snedebreedte 35 mm	077849 35
Accu-starterset Type 92604325	073832 92604325
Segmentzaagblad, diamant, 1,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077830 75
E-Cut-zaagblad, standaard Snedebreedte 65 mm	077844 65
E-Cut-zaagblad, standaard, curved Snedebreedte 35 mm	077870 35
Zaagblad, bimetaal, HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 100 mm	077839 100
Accu Li-Ion Accutype, accuspanning FE18 V	073837 FE18
E-Cut-zaagblad, bimetaal, Universal Snedebreedte 44 mm	077856 44
E-Cut-zaagblad, standaard Snedebreedte 35 mm	077844 35
Segmentzaagblad, vol-HSS Zaagblad-Ø 85 mm	077836 85
E-Cut-zaagblad, bimetaal, Fine Snedebreedte 30 mm	077857 30
HM-rasp, driehoekig	077888
MultiMaster MM 700 Max TopAccu Type 71293462	077805 71293462
Segmentzaagblad, diamant Zaagblad-Ø 90 mm	077868 90
Segmentzaagblad, HM, 1,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077829 90
E-Cut-zaagblad, bimetaal, Long-Life Snedebreedte 32 mm	077884 32
E-Cut-zaagblad, bimetaal, Precision Snedebreedte 35 mm	077850 35
E-Cut-zaagblad, bimetaal, Long-Life Snedebreedte 20 mm	077847 20
E-Cut-zaagblad, HM, SLP opname Snedebreedte 35 mm	077858 35
Segmentzaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 100 mm	077827 100
Segmentzaagblad, diamant, 1,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077830 90
E-Cut-zaagblad, diamant, 1,2 mm	077887

Zaagblad, vol-HSS Zaagblad-Ø 85 mm	077834 85
Segmentzaagblad, diamant, 2,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077867 75
E-Cut-zaagblad, Carbide Pro Snedebreedte 35 mm	077893 35
Zaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 85 mm	077838 85
E-Cut-zaagblad, standaard, 5-delig Snedebreedte 65 mm	077840 65
Segmentzaagblad, HM, 2,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077865 75
E-Cut-zaagbladassortiment, MiniCut3-delig Uitvoering SET	077859 SET
E-Cut-zaagblad, standaard, curved Snedebreedte 50 mm	077870 50
Segmentzaagblad, HM, 1,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077829 75