



MultiMaster AMM 500 Plus Top op accu, Type: 71293861



Bestelgegevens

Bestelnummer	077816 71293861
GTIN	4014586895321
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige multitool voor een hoge werksnelheid (bij uitbreiding en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor het zagen in hout en metaal, slijpen, tegels afzagen en meer.

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met **Starlock gereedschapsopname** (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).

- **Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).**
- **Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.**
- **Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.**
- **Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.**

Levering:

30-delige accessoireset, afzuiginrichting en L-BOXX.

Inclusief lader en 2x AMPShare Li-ion accupacks (18 V/4 Ah). 1x E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2x E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 2x E-Cut Long-Life zaagbladen (65 mm), 1x E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), 1x HM-zaagblad (Ø 75 mm), 1x HM-rasp (driehoekig), 1x plamuurmes, 1x schuurplaat met gaten, resp. 5x schuurbladen, met gaten (K 60, 80, 120, 180), 1x afzuiginrichting, 1x snellader GAL 1880 CV, 2x Li-ion-accupacks (18 V / 4 Ah), 1x kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136).

Opmerking:

Bijbehorende accu's vindt u onder nr. 073851 – 073858.

Technische beschrijving

Gereedschapsopname	Starlock, Starlock Plus
Accuspanning	18 V
Gewicht	1,8 kg
Omwentelingen	11000 - 18500 min ⁻¹
Energievoorziening	Batterijvoeding
Aantal inbegrepen accu's	2
Accutype	Lithium-ion
Accucapaciteit	4 Ah
Amplitude (oscillatiebeweging)	2 × 1,7 graden
Fabrikantnummer	AMM 500 PLUS TOP
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Producttype	Oscillerende machines

Accessoires

Segmentzaagblad, HM, 2,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077865 90
Zaagblad, bimetaal, HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 100 mm	077839 100
E-Cut-zaagbladassortiment, MiniCut3-delig Uitvoering SET	077859 SET
Segmentzaagblad, HM, 1,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077829 75
Segmentzaagblad, diamant Zaagblad-Ø 90 mm	077868 90
Segmentzaagblad, HM, 1,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077829 90
Segmentzaagblad, diamant, 2,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077867 90
Zaagblad, vol-HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 85 mm	077835 85
Zaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 100 mm	077838 100
Segmentzaagblad, vol-HSS Zaagblad-Ø 85 mm	077836 85

Segmentzaagblad, diamant, 1,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077830 75
Zaagblad, vol-HSS Zaagblad-Ø 85 mm	077834 85
Segmentzaagblad, diamant, 2,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077867 75
E-Cut-zaagbladassortiment, Wood + metaal6-delig Uitvoering SET	077848 SET
Zaagblad, bimetaal, HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 85 mm	077839 85
Segmentzaagblad, diamant, 1,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077830 90
Segmentzaagblad, HM Zaagblad-Ø 90 mm	077828 90
Segmentzaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 100 mm	077827 100
Zaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 85 mm	077838 85
Segmentzaagblad, HM, 2,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077865 75