


**X.LT...ER-D41, X500, Wisselplatafmeting: 09mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	221938 09
GTIN	4059782505957
Artikelklasse	28F

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

bijzonder dikke wisselplaten met geslepen Wiper-fase.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technische beschrijving**

Wisselplatafmeting	09
Type	UNI
ISO-code wisselplaat	XDLT090408-ER-D41
Programmeerradius bij $a_{p \max}$	2,01 mm
Hoekradius	0,8 mm
Soort	X500
Snijmateriaal	HM
Voeding $f_z$ per tand	0,15 - 1 mm

Aantal wisselingen/snijkant	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	230 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	140 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	170 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	S
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		