

**Garant****RDHT 1604 MOFN positief, HU7710, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	212288 ALU
GTIN	4045197359582
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 5,0$  mm.

Voeding  $f_z$  per tand: 0,4 mm

ISO-code wisselplaat: RDHT 1604 MOFN

Type: ALU

**Technische beschrijving**

Type	ALU
ISO-code wisselplaat	RDHT 1604 MOFN
Snijmateriaal	HM
Soort	HU7710
Voeding $f_z$ per tand	0,4 mm

Aantal wisselingen/snijkant	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	400 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	300 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	300 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		