



PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 8×12 mm, bruikbare slanglengte: 8m



Bestelgegevens

Bestelnummer	080240 8
GTIN	7391390134486
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer lichte, flexibele en slijtvaste PU-spiraalslang met goede veer-terugtrekkracht. Temperatuurbestendig van - 20/+ 60 °C. PU-spiraalslang 1/4 inch met stalen veiligheidskoppeling eSafe Ø 8 × 12 mm 8 m ISO B.

Levering:

Inclusief stalen **veiligheids**-snelkoppeling nr. 080285 en stalen nippel nr. 080290.

Technische beschrijving

Materiaal	PU-spiraalslang
Slang buiten-Ø	12 mm
bruikbare slanglengte	8 m
Slang binnen-Ø	8 mm
Maximale werkdruk	10 bar
Aansluiting steeknippel	1/4 inch
Aansluiting snelkoppeling	1/4 inch
Kleur	blauw
maximale barstdruk	35 bar

Producttype

Slang

AccessoiresNippel met buitendraadSet 5-delig Aansluit-buitendraad
1/4 inch

080290 1/4

VeiligheidskoppelingBuitendraad Aansluit-buitendraad 1/4
inch

080285 1/4