

**Micro-endoscoop star, Ø1,6 mm, Sondelengte: 100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492770 100
GTIN	4067263129769
Artikelklasse	49C

Omschrijving**Uitvoering:**

Dankzij edelstalen tubussen en hoogwaardige optiek bijzonder geschikt voor zwaar dagelijks industrieel gebruik. De metalen schacht en de speciale glasafsluiting maken de endoscoop extreem resistent tegen beschadiging en slijtage en zorgen voor een optimale bescherming van de optiek. Het staaf lensysteem levert op betrouwbare wijze duidelijke, scherpe en heldere beelden en overtuigt met maximale beeldscherpte tot aan de rand bij een zo groot mogelijke beeldopeningshoek. Kijkrichtingen van 0°–120° en openingshoeken van maximaal 0°–105° voor een breed scala aan toepassingen.

Voordeel:

- **Optimale beeldkwaliteit – duidelijk, scherp, helder.**
- **Beeldweergave met de juiste kleuren.**
- **Ingebouwde lichtgeleider van glasvezel.**
- **Drukbestendigheid tot +5 bar (in lucht).**
- **Maximaal draagvermogen door metalen schachten.**
- **Bestand tegen olie, brandstof en oplosmiddelen.**
- **Temperatuurbestendigheid tot 150 °C (en hoger).**
- **Verkrijgbaar in het bereik van 1,6 mm tot 10 mm.**
- **Kleine diameter voor het bekijken van kleine werkstukken en openingen.**

Accessoires:

Led-lichtbronnen, objectief, HD-camera

Opmerking:

Andere sondes met een kijkrichting van 0°-120° en een beeldopeningshoek van 65°-105° zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Technische beschrijving

Blikrichting	0 graden
Beeldopeningshoek	90 graden
Sonde-Ø	1,6 mm
Productnaamattribuut	Ø1,6 mm
Producttype	Endoscoop