

**Video-endoscoop VTec Q met sonde, Ø 3,9 mm, Sondelengte: 2000mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	492813 2000
GTIN	2050002080522
Artikelklasse	49C

Omschrijving**Uitvoering:**

Het video-endoscoopsysteem VTecQ is een lichte, compacte en flexibel te gebruiken video-endoscoop die met diverse opties en aanpassingsmogelijkheden voldoet aan het niveau van uw dagelijkse controlewerkzaamheden.

Met een gewicht van minder dan 1 kg (afhankelijk van de sonde) is de VTecQ zeer licht en handzaam. Deze combineert geavanceerde technologie met een intuïtieve, eenvoudige bediening. De nieuwste high-definition-beeldverwerkingstechnologie maakt uitstekende beelden mogelijk op het 5,5-inch OLED-display – alles is duidelijk zichtbaar, zelfs bij fel zonlicht. De flexibele sonde kan 360° worden gebogen en biedt daarmee een groot zwenkbereik en ruime gezichtshoek.

Snel verwisselbare sondes met verschillende diameters (vanaf 2,2 mm) en werk lengtes vergroten de flexibiliteit. De camera's zijn uitwisselbaar en bieden zo verschillende opties om zich aan te passen aan de controletaak. Met gepersonaliseerde commentaren die ook kunnen worden opgeslagen, wordt de inspectiesituatie in de praktijk specifieker en informatiever voor de inspecteur.

Voordeel:

- **Schitterend 5,5-inch Full HD-touchdisplay (16:9, 1920 x 1080px) voor scherpe beelden voor een krachtige shadeanalyse.**
- **CMOS-sensor met hoge resolutie voor HD-beelden.**
- **Schokbestendige behuizing van slijtvaste chemicaliënbestendige kunststof**
- **Joystick met intuïtieve bewegingscontrole en nauwkeurige bediening.**

- **Robuuste sonde met 4-voudige hoek (360°) met wolframvlechtwerk en een robuuste roestvrijstalen sondekop.**
- **Hoge beeldkwaliteit met een gezichtshoek van 360°.**
- **Lange inspecties zonder onderbrekingen door universele accupack. Gebruik ook mogelijk met netadapter.**
- **Snelle gegevensoverdracht met Micro USB 2.0, mini-HDMI-aansluiting en SD-geheugenkaartsleuf.**
- **De krachtige led-lichtbron en de hoogwaardige glasvezellichtgeleider zorgen voor een uitstekende verlichting.**
- **Snel verwisselbare sondes met verschillende diameters en werk lengten.**

Levering:

Transportkoffer, batterijlader, 2 x Li-ion-accu, netadapter, SD-geheugenkaart, USB-kabel, micro-USB-kabel, mini-HDMI-kabel.

Technische beschrijving

Beeldopeningshoek	110 graden
Focusbereik	8 - 150 mm
Blikrichting	0 graden
Productnaamattribuut	Ø 3,9 mm
Producttype	Endoscoop