

Garant**RDNX 1003 MOEN positief, HB7635, Type: INOX**

Bestelgegevens

Bestelnummer	212252 INOX
GTIN	4045197527226
Artikelklasse	21A

Omschrijving

Uitvoering:

Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2$ mm.

Technische beschrijving

Type	INOX
ISO-code wisselplaat	RDNX 1003 MOEN
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7635
Voeding f_z per tand	0,22 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	190 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		