

Yale

Hefboomtakel UNO plus A met rondstalen ketting, Belastbaarheid: 0,75t



Bestelgegevens

Bestelnummer	086017 0,75
GTIN	4053981776965
Artikelklasse	08Y

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie van plaatstaal in compacte uitvoering. Lichtlopende **kettingvrijschakeling**. Kettinggeleiding voor storingsvrije kettingloop.

Toepassing:

Standaard universeel apparaat voor handzame, veelzijdige toepassing.

Opmerking:

Bij het principe van de **lastdrukrem** wordt de axiale remdruk door de last zelf gegenereerd en is daarom evenredig aan de belasting. De last wordt in elke stand veilig vastgehouden, voor het vieren moet het verschil tussen rem- en lastmoment worden overwonnen. Alle universele apparaten van Yale zijn hiermee uitgerust.

De automatisch werkende **kettingvrijschakeling** maakt het **snel aanslaan** van de onbelaste ketting mogelijk, bij belasting sluit de **lastdrukrem** weer automatisch en wordt de last veilig vastgehouden.

De **slipkoppeling** (op aanvraag) verhindert een overmatige belasting en verlengt zo de levensduur van de hijsinrichting.

ATEX-uitvoering op aanvraag

Technische beschrijving

Kettingvrijschakeling	ja
Belastbaarheid	750 kg
Hefvermogen bij nomin. last	22 daN
Behuizing materiaal	Plaatstaal
Aantal kettingen	1
Normale hefhoogte	1,5 m
Belastbaarheid t	0,75 t
Gewicht	6,3 kg
Producttype	Hefboomtakel / kettingtakel