

HOLEX**Led-accustaaflamp, Lengte: 220mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081564 220
GTIN	4067263252566
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Inklapbare en slanke led-accu-werklampen met **drie verlichtingsopties**. Kan in veel toepassingen worden gebruikt dankzij de slanke uitvoering en de twee magneten.

- **Eén spotlight en twee hoofdlampen.**
- **Voorste hoofdlamp dimbaar in 2 lichtniveaus.**
- **180° opvouwbaar.**
- **Ladingsniveau altijd zichtbaar door led-weergave.**

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief USB-C-laadkabel.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 20
Gewicht	61 g

Aantal inbegrepen accu's	1
Accutype	Lithium-ion
Lichtbron	Led-module
Energievoorziening	Netvoeding
Lichtstroom	50 - 100 lm
Brandduur	3 - 6 h
Totale breedte	30 mm
Producttype	Inspectielamp