

**Bit met tap, stoomontlaten, M: M8****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130992 M8
GTIN	4067263295860
Artikelklasse	12H

Omschrijving**Uitvoering:**

Met 1/4 inch zeskantschacht volgens DIN 3126 C 6,3.

Toepassing:

Ideaal voor 'mobiele' reparatie- en montagewerkzaamheden.

Technische beschrijving

Aansnijdingsvorm	B
Kerngat-Ø	6,8 mm
Totale lengte L	40 mm
Norm	Fabrieksnorm
Draadspoed	1,25 mm
Vrijloop-Ø D ₁	6 mm
Type schroefdraadgereedschap	Handtappen
Schroefdraadnorm	DIN 13
Snijlengte L _c	18 mm
Snijrichting	rechts
Coating	stoomontlaten
Draadsoort	M
Snijmateriaal	HSS

Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Flankhoek	60 graden
Toepassing bij boringtype	tot 1,5×D bij doorlopend gat
Producttype	Bit met tap

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	onder voorwaarden geschikt		
Aluminium (kortspanend)	geschikt		
Staal < 500 N/mm ²	geschikt		
Staal < 750 N/mm ²	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt		
RVS < 900 N/mm ²	onder voorwaarden geschikt		
Olie	geschikt		