


**Garant**
**RDMW 1604 MOTN, HB7520, Type: UNI**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	212310 UNI
GTIN	4045197302588
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

### Uitvoering:

**Alle wisselplaten zijn geschikt voor zowel de toepassing met 0° negatief, als met 7° positief dragers.**

### Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{pmax} = 5,0$  mm.

ISO-code wisselplaat: RDMW 1604 MOTN

Type: UNI

## Technische beschrijving

Type	UNI
ISO-code wisselplaat	RDMW 1604 MOTN
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7520
Aantal wisselingen/snijkanten	1
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	275 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	275 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	250 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	125 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	210 m/min	M
GG(G)	beperkt geschikt	240 m/min	K
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		