

**Weefselversterkte tape, grijs, Type: 48X50****Bestelgegevens**

Bestelnummer	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Artikelklasse	08M

Omschrijving**Uitvoering:**

Tesa® **74662 duct tape** heeft een uitstekende kleefkracht, ook op ruwe en stoffige ondergronden. Het is watervast, buigzaam en flexibel. Ideaal voor het afdichten van buizen en leidingen en voor toepassingen op pleister- en metselwerk. Het is gemakkelijk met de hand in te scheuren in lengte- en dwarsrichting.

Opmerking:

De aangegeven minimale houdbaarheid van tesa® producten heeft betrekking op het in acht nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Nieuwe afmeting: weefselbanden tesa 74662 zijn 2 mm breder (50x50)!

Technische beschrijving

Type plakband	eenzijdig
Toepassing	Verpakken
Toepassing	Bundelen
Toepassing	Afdichten
Toepassing	Bevestigen

Toepassing	Fixeren
Toepassing	Vastplakken
Bijzonderheid	buigzaam
Bijzonderheid	waterafstotend
Bijzonderheid	met de hand inscheurbaar
Magazijn luchtvochtigheid	50 - 70 %
Breedte	50 mm
temperatuurbestendig tot	60 °C
Dragermateriaal	PE-film
Rekbaarheid	19 %
Lengte	50 m
Kleefkracht op staal	0,44 N/mm
Kleur	grijs
Opslagtemperatuur	15 - 35 °C
Weefselfijnheid	27 mesh
Lijm	Synthetisch rubber
Trekvastheid	3 N/mm
Dikte	0,215 mm
Liner aanwezig	nee
Fabrikantnummer	duct tape 74662
Productnaamattribuut	grijs
Producttype	Plakband