

**MultiMaster AMM 500 Plus Top 0-variant, Type: 71293863****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 077817 71293863 |
| GTIN | 4014586895345 |
| Artikelklasse | 03F |

Omschrijving**Uitvoering:**

Krachtige multitool voor een hoge werksnelheid (bij uitbreiding en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor het zagen in hout en metaal, slijpen, tegels afzagen en meer.

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met **Starlock gereedschapsopname** (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).

- **Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).**
- **Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.**
- **Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.**
- **Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.**

Levering:

1× E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2× E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 2× E-Cut Long-Life zaagbladen (65 mm), 1× E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), 1× HM-zaagblad (Ø 75 mm), 1× HM-rasp (driehoekig), 1× plamuurmes, 1× schuurplaat met gaten, resp. 5× schuurbladen, met gaten (K 60, 80, 120, 180), 1× afzuiginrichting, 1× kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136).
Nulvariant (zonder accu).

Opmerking:

Bijbehorende reserveaccu's en laders vindt u vanaf nr. 073834 – 073845.

Technische beschrijving

| | |
|--|---------------------------------|
| Fabrikantnummer | AMM 500 PLUS TOP |
| Gewicht | 1,8 kg |
| Omwentelingen | 11000 - 18500 min ⁻¹ |
| Accuspanning | 18 V |
| Amplitude (oscillatiebeweging) | 2 × 1,7 graden |
| Energievoorziening | Batterijvoeding |
| Gereedschapsopname | Starlock, Starlock Plus |
| Aantal inbegrepen accu's | 0 |
| Verpakking | Transportkoffer |
| Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Fein type E 18 V |
| Producttype | Oscillerende machines |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Segmentzaagblad, HM, 1,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm | 077829 75 |
| Segmentzaagblad, diamant, 2,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm | 077867 75 |
| Segmentzaagblad, diamant, 2,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm | 077867 90 |
| Segmentzaagblad, diamant, 1,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm | 077830 75 |
| Segmentzaagblad, HM, 2,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm | 077865 75 |
| Segmentzaagblad, HM, 1,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm | 077829 90 |
| Zaagblad, bimetaal, HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 85 mm | 077839 85 |
| Segmentzaagblad, diamant, 1,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm | 077830 90 |
| Segmentzaagblad, HM, 2,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm | 077865 90 |
| Segmentzaagblad, diamant Zaagblad-Ø 90 mm | 077868 90 |
| Segmentzaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 100 mm | 077827 100 |
| Zaagblad, vol-HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 85 mm | 077835 85 |

| | |
|---|------------|
| E-Cut-zaagbladassortiment, Wood + metaal6-delig Uitvoering SET | 077848 SET |
| Zaagblad, bimetaal, HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 100 mm | 077839 100 |
| Segmentzaagblad, vol-HSS Zaagblad-Ø 85 mm | 077836 85 |
| Zaagblad, vol-HSS Zaagblad-Ø 85 mm | 077834 85 |
| Segmentzaagblad, HM Zaagblad-Ø 90 mm | 077828 90 |
| Zaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 100 mm | 077838 100 |
| E-Cut-zaagbladassortiment, MiniCut3-delig Uitvoering SET | 077859 SET |
| Zaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 85 mm | 077838 85 |