



## MultiMaster MM 700 Max Top 0-variant, Type: 71293663



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077807 71293663
GTIN	4014586895291
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met **Starlock gereedschapsopname** (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid).

- **Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling).**
- **Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik.**
- **Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers.**
- **Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht.**

Multitool voor een zeer hoge werksnelheid bij uitbreiding en renovatie met bimetalen zaagblad voor hout, metaal en kunststoffen. Dankzij de StarlockMax gereedschapsopname hebt u toegang tot circa 180 FEIN-accessoires van de prestatieklassen Starlock, StarlockPlus en StarlockMax.

#### Levering:

2× E-Cut Standard-zaagbladen curved (35 mm), 2× E-Cut Standard-zaagbladen curved (65 mm), 1× E-Cut Precision zaagblad (35 mm), 1× E-Cut Precision zaagblad (65 mm), 1× E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2× E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 1× E-Cut Long-Life zaagblad (32 mm), 1× E-Cut Long-Life zaagblad (42 mm), 1× E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), 1× zaagblad gesegmenteerd (Ø 85 mm), 1× HM-segmentzaagblad, 1× HM-rasp (driehoekig), 1× plamuurmes, 1× mes, paddenstoelvorm, 1× multimes, 1× schuurplaat met gaten, resp. 10× schuurbladen, met

gaten (K 60, 80, 120, 180), 1× afzuiginrichting, 1× kunststof gereedschapskoffer (L-Boxx 136). 0-variant (zonder accu).

## Technische beschrijving

Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	MULTIMASTER AMM 700 MAX TOP AS 18V/-
Accuspanning	18 V
Aantal inbegrepen accu's	0
Omwentelingen	10 - 19500 min <sup>-1</sup>
Accutype	Lithium-ion
Verpakking	Transportkoffer
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Producttype	Oscillerende machines

## Accessoires

HM-rasp, driehoekig	077888
E-Cut-zaagblad, standaard, 5-delig Snedebreedte 35 mm	077840 35
Segmentzaagblad, diamant, 1,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077830 90
Zaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 85 mm	077838 85
Zaagblad, vol-HSS Zaagblad-Ø 85 mm	077834 85
E-Cut-zaagblad, bimetaal, Fine Snedebreedte 30 mm	077857 30
E-Cut-zaagblad, bimetaal, Long-Life Snedebreedte 32 mm	077884 32
E-Cut-zaagblad, diamant, 1,2 mm	077887
E-Cut-zaagblad, standaard, curved Snedebreedte 50 mm	077870 50
E-Cut-zaagbladassortiment, MiniCut3-delig Uitvoering SET	077859 SET
E-Cut-zaagblad, bimetaal, Long-Life Snedebreedte 42 mm	077884 42
Segmentzaagblad, HM Zaagblad-Ø 90 mm	077828 90

E-Cut-zaagblad, standaard Snedebreedte 35 mm	077844 35
E-Cut-zaagblad, diamant, SLP-opname Snedebreedte 35 mm	077849 35
Segmentzaagblad, diamant, 2,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077867 75
E-Cut-zaagblad, standaard, 5-delig Snedebreedte 65 mm	077840 65
Zaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 100 mm	077838 100
Segmentzaagblad, HM, 2,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077865 75
Segmentzaagblad, HM, 2,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077865 90
E-Cut-zaagblad, Carbide Pro Snedebreedte 35 mm	077893 35
E-Cut-zaagblad, standaard Snedebreedte 65 mm	077844 65
MultiMaster MM 700 Max TopAccu Type 71293462	077805 71293462
E-Cut-zaagblad, HM, SLP opname Snedebreedte 35 mm	077858 35
Zaagblad, bimetaal, HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 85 mm	077839 85
E-Cut-zaagblad, bimetaal, Universal Snedebreedte 44 mm	077856 44
Segmentzaagblad, diamant Zaagblad-Ø 90 mm	077868 90
E-Cut-zaagblad, Carbide-Pro Snedebreedte 35 mm	077891 35
Segmentzaagblad, diamant, 2,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077867 90
Segmentzaagblad, bimetaal, HSS Zaagblad-Ø 100 mm	077827 100
E-Cut-zaagblad, standaard, curved Snedebreedte 35 mm	077870 35
Zaagblad, bimetaal, HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 100 mm	077839 100
E-Cut-zaagblad, diamant, 2,2 mm	077886
E-Cut-zaagblad, bimetaal, Long-Life Snedebreedte 20 mm	077847 20
E-Cut-zaagblad, diamant Snedebreedte 44 mm	077885 44
Segmentzaagblad, HM, 1,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077829 75
Segmentzaagblad, HM, 1,2 mm Zaagblad-Ø 90 mm	077829 90
E-Cut-zaagblad, bimetaal, Precision Snedebreedte 35 mm	077850 35
E-Cut-zaagbladassortiment, Wood + metaal6-delig Uitvoering SET	077848 SET
Segmentzaagblad, vol-HSS Zaagblad-Ø 85 mm	077836 85
Zaagblad, vol-HSS, 5-delig Zaagblad-Ø 85 mm	077835 85

Segmentzaagblad, diamant, 1,2 mm Zaagblad-Ø 75 mm	077830 75
Li-ion-accuProCore Accutype, accuspanning C18 V	073856 C18
AccustartersetProCore Accutype, accuspanning C18 V	073867 C18