



Blaas- en vloeistofpistool, instelbaar Luchtaansluiting



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 080252 |
| GTIN | 7391390264053 |
| Artikelklasse | 08A |

Omschrijving

Uitvoering:

Blaaspistolen met traploos regelbare luchtstroom, laag gewicht, flexibele ophangmogelijkheden en eenvoudige hantering.

Blaas- en vloeistofpistool met jet-mondstuk, **instelbare straal** (punt tot vlak) **regelbare doorstroming** (lucht: 200 – 1200 l/min, vloeistof: 7 – 46 l/min).

Inclusief stalen steeknippel 1/4 inch.

Opmerking:

De CEJN-serie 320 voldoet aan euronorm 7.6 (nominale Ø 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.

Technische beschrijving

| | |
|----------------------------|------------------|
| Doorstroomwaarde | 200 - 1200 l/min |
| Doorstroomwaarde vloeistof | 7 - 46 l/min |
| Doorstroomwaarde lucht | 200 - 1200 l/min |
| Producttype | Pistool |

