



## Hoge voedingsfrees MFH Harrier, met schroefdraad, $\varnothing D$ / Aantal snijkanten Z: 32/2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	222060 32/2
GTIN	4960664712472
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Omschrijving:

De frees voor hoge voedingen MFH Harrier maakt korte bewerkingstijden mogelijk dankzij hoge voedingswaarden met grote snijdieptes. De combinatie van convexe snijkanten en de aanzethoek reduceert de snijkraft en beperkt de vibratieneiging tot een minimum.

#### Toepassing:

voor een hogere productiviteit bij het vlak-, kamer- en spiebaanfrezen. Grote afkoppellengtes bij het duikfrezen zijn door de geringe snijkraft geen probleem.

### Technische beschrijving

Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm
Wisselplatafmeting	10
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	1,5 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Wisselplaatschroef	229717 (15IP; 3,5 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$ bij LD geometrie	3,5 mm
Opnamedraad M	M16
Snijkant- $\varnothing D_c$	32 mm

geschikte wisselplaat	SOMT..
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja
Rampinglengte L voor $\alpha_{\max}$	14,4 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	47 mm
Raminghoek $\alpha_{\max}$	1,43 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Spanschroef	229717
-------------	--------