



Veiligheidskoppeling Binnendraad, Aansluit-binnendraad: 3/8inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	080286 3/8
GTIN	7391390044815
Artikelklasse	08A

Omschrijving

Uitvoering:

De **stalen perslucht koppelingen** hebben grote voordelen ten opzichte van standaardkoppelingen van messing:

- **Eenvoudige bediening met één hand en weinig koppelkracht.**
- **Hoge doorstroomcapaciteit door minieme drukverliezen.**
- **Lange levensduur door veredeld oppervlak en geharde componenten met nauwe productietoleranties.**
- **Rendement – de investering is in maximaal 2jaar terugverdiend.**

De **eSafe veiligheidskoppeling** komt overeen met ISO-norm 4414 en EN 983. Er wordt eerst ontlucht en vervolgens ontkoppeld (geen zweeps slag). Nieuwe, verbeterde eenhandsbediening. Debiet: 2250 L/min, maximale werkdruk 16 bar.

Toepassing:

voor grotere capaciteit, betere rentabiliteit en grotere veiligheid van industriële persluchtinstallaties.

Opmerking:

De CEJN-serie 320 voldoet aan euronorm 7.6 (nominale Ø 7,6 mm, europrofiel) en is compatibel met alle gangbare systemen.

Technische beschrijving

Aansluit-binnendraad	3/8 inch
Materiaal	Stalen koppeling
Doorstroomwaarde	2250 l/min

Maximale werkdruk	16 bar
Producttype	Koppeling