


SOMT....20ER-LD, CA6535, Type: 14

Bestelgegevens

Bestelnummer	222084 14
GTIN	4960664708307
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Uitvoering:

Wisselplaat met 4-snijanten, met convexe snijkanten voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De **LD-geometrie** is ook geschikt voor grote snijdieptes ($a_{p\max} = 5$ mm) bij gemiddelde voeding. Niet voor helix-, duik- en contourfrezen of bij steile wanden gebruiken.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,03 – 1,2 mm
Type	S
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	5 mm
Hoekradius	2 mm
Plaatdikte E	5,56 mm
Wisselplaatafmeting	14
ISO-code wisselplaat	SOMT100420ER-LD

Soort	CA6535
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Inconel	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		