


SOMT....20ER-GM, CA6535, Type: 10

Bestelgegevens

Bestelnummer	222076 10
GTIN	4960664708260
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Uitvoering:

wisselplaat met 4-snijanten, met convexe snijkanten voor geringe snijkrachten.

Toepassing:

De **GM-geometrie** is de eerste keuze voor de algemene bewerking.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Technische beschrijving

Voeding f_z per tand	0,5 – 1,2 mm
Type	S
Programmeerradius bij $a_{p\max}$	3 mm
Hoekradius	2 mm
Plaatdikte E	4,76 mm
Wisselplaatafmeting	10
ISO-code wisselplaat	SOMT140520ER-GM

Soort	CA6535
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Inconel	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		