

**Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 13****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232250 13
GTIN	4045197589040
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 13 - 17,5 mm

Nuttige lengte L₁: 63,5 mm

Schacht-Ø D_s: 20 mm

Schachtlengte L_s: 50 mm

Spanschroeven: 232990 TX8

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	63,5 mm
Spanschroeven	232990 TX8
Ø-bereik D _c	13 - 17,5 mm
Schacht-Ø D _s	20 mm
Schachtlengte L _s	50 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5×D
Schacht	ISO 9766
Inwendige koeling	ja

Producttype

Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm

211750 1,3

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX8

232990 TX8