


**SOMT....20ER-GM, CA6535, Type: 14**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	222076 14
GTIN	4960664708291
Artikelklasse	25A

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

wisselplaat met 4-snijanten, met convexe snijkanten voor geringe snijkrachten.

**Toepassing:**

De **GM-geometrie** is de eerste keuze voor de algemene bewerking.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,5 – 1,2 mm
Type	S
Programmeerradius bij $a_{p,max}$	3,5 mm
Hoekradius	2 mm
Plaatdikte E	5,56 mm
Wisselplaatafmeting	14
ISO-code wisselplaat	SOMT140520ER-GM

Soort	CA6535
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Inconel	geschikt	30 m/min	S
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		