



Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 3×D, Type: 12



Bestelgegevens

Bestelnummer	232258 12
GTIN	4045197658425
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 12 - 12,5 mm

Nuttige lengte L₁: 31,8 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX7

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	31,8 mm
Ø-bereik D _c	12 - 12,5 mm
Spanschroeven	232990 TX7
Morseconus MK maat	2
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	3×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX7	674248 TX7
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 0,6 Nm	211750 0,6
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX7	232990 TX7