



Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 18



Bestelgegevens

Bestelnummer	232250 18
GTIN	4045197589057
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Met inwendige koeling.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 18 - 24 mm

Nuttige lengte L₁: 168,3 mm

Schacht-Ø D_s: 25 mm

Schachtlengte L_s: 56 mm

Spanschroeven: 232990 TX9

Technische beschrijving

Spanschroeven	232990 TX9
Schacht-Ø D _s	25 mm
Ø-bereik D _c	18 - 24 mm
Nuttige lengte L ₁	168,3 mm
Schachtlengte L _s	56 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5×D
Schacht	ISO 9766
Inwendige koeling	ja

Producttype

Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX9

232990 TX9

PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX9

674248 TX9

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX8

232990 TX8

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm

211750 2,2