



Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 3×D, Type: 13



Bestelgegevens

Bestelnummer	232258 13
GTIN	4045197658432
Artikelklasse	22G

Omschrijving

Uitvoering:

Recht gegroefd.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 13 - 17,5 mm

Nuttige lengte L₁: 35 mm

Morseconus MK maat: 2

Spanschroeven: 232990 TX8

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	35 mm
Ø-bereik D _c	13 - 17,5 mm
Spanschroeven	232990 TX8
Morseconus MK maat	2
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	3×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,3 Nm	211750 1,3
PrecisionBit voor Torx®, schacht E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX8	232990 TX8