

**Basiselement Cilinderschacht, met inwendige koeling, 5×D, Type: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232250 25
GTIN	4045197589064
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor boringen tot nauwkeurigheid IT10.
Met inwendige koeling.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Inwendige koeling: ja

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c : 25 - 35 mm

Nuttige lengte L_1 : 187,3 mm

Schacht-Ø D_s : 32 mm

Schachtlengte L_s : 60 mm

Spanschroeven: 232990 TX15

Technische beschrijving

Ø-bereik D_c	25 - 35 mm
Spanschroeven	232990 TX15
Nuttige lengte L_1	187,3 mm
Schacht-Ø D_s	32 mm
Schachtlengte L_s	60 mm
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5×D
Schacht	ISO 9766

Inwendige koeling	ja
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX15	232990 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX9	232990 TX9
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600