

**Basiselement MK-schacht, zonder inwendige koeling, 5×D, Type: 48****Bestelgegevens**

Bestelnummer	232260 48
GTIN	4045197592606
Artikelklasse	22G

Omschrijving**Uitvoering:**

Voor boren tot nauwkeurigheid IT10.

Opmerking:

Andere maten op aanvraag leverbaar.

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie **nr. 343000-343530**.

Inwendige koeling: nee

Aantal snijkanten Z: 2

Ø-bereik D_c: 48 - 65 mm

Nuttige lengte L₁: 231,8 mm

Morseconus MK maat: 5

Spanschroeven: 232990 TX20

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	231,8 mm
Ø-bereik D _c	48 - 65 mm
Spanschroeven	232990 TX20
Morseconus MK maat	5
Aantal snijkanten Z	2
Uitvoering	5×D
Schacht	Morseconus
Inwendige koeling	nee
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX20	674248 TX20
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen Maximaal draaimoment 1600 cNm	659906 1600
Torx®-schroevenset 10-delig Aandrijving TX20	232990 TX20
8 mm-steel, met magneet met 1/4 inch-bitopname Totale lengte 50 mm	659874 50
Momentschroevendraaier met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 1600 cNm	659957 1600